

**DNMG 110408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250781 HBT130
GTIN	4062406256364
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 110408 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M

Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	MM
Laji	HBT130
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä