

**DNMG 110404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

DNMG 110404 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 280 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	HBT020
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	PM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 280 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,8 - 5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Pinnoitus	TiCN
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä