

**DNMG 150604, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

DNMG 150604 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 220 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Pinnoitus	TiCN
Laji	HBT130
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	MF
Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 220 m/min
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä