


**DNMG 150608, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 150608 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PR
Lastuamissyvyys a_p : 1,8 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HBT020
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
lastunmurtaja	PR
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a _p	1,8 - 6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä