

**DNMG 150608, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 150608 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
lastunmurtaja	PM
Laji	HBT020
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608

Lastuamissyvyys a _p	0,8 - 5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä