

**DNMG 150604, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 150604 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	HBT020
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
lastunmurtaja	PM
Lastuava aine	KM

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a _p	0,8 - 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Pinnoitus	TiCN
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä