

**DNMG 150608, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 150608 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,55 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	2 - 6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HBT130
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	MR

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Syöttö f	0,15 - 0,55 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä