


**SNMG 120404, Laji: HBT020****Tilastiedot**

Tilausnumero	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

SNMG 120404 HBT020 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HBT020
lastunmurtaja: PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Laji	HBT020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	TiCN
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2 mm
lastunmurtaja	PF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä