

**SNMG 120404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

SNMG 120404 HBT130 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm

lastunmurtaja	MF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Laji	HBT130
Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä