

**SNMG 120404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	MM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Pinnoitus	TiCN

Laji	HBT130
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä