

**SNMG 120408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Pinnoitus	TiCN
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Laji	HBT130
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
lastunmurtaja	MM

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä