


**SNMG 120408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Tuoteluokka	22D

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1,8 - 6 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,2 - 0,6 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Laji	HBT020
Pinnoitus	TiCN
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	PR
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä