

**SNMG 120408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Tuoteluokka	22D

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBT130
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
lastunmurtaja	MR
Syöttö f	0,15 - 0,55 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Lastuamissyvyys $a_p$	2 - 6 mm
Nirkon säde	0,8 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 180 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä