

**TNMG 160404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
lastunmurtaja	MF
Laji	HBT130
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä