


**SNMG 120404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	TiCN
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 5 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBT020
lastunmurtaja	PM

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä