


**TNMG 160404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HBT020
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
lastunmurtaja	PF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä