


**TNMG 160404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
lastunmurtaja	PM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Laji	HBT020
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min

Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä