

**TNMG 160404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Laji	HBT130
lastunmurtaja	MM
Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404

viimeistely-/rouhinta-järjestys

Rouhinta-viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä