

**VNMG 160404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251772 HBT130 |
| GTIN         | 4062406256692 |
| Tuoteluokka  | 22D           |

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nirkon säde                     | 0,4 mm                |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                     |
| Lastuava aine                   | KM                    |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely  |
| ISO-koodi-kääntöterä            | VNMG 160404           |
| Syöttö f                        | 0,15 - 0,45 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>  | 0,5 - 2 mm            |
| Pääkäyttöalue                   | MF                    |
| lastunmurtaja                   | MF                    |
| Pinnoitus                       | TiCN                  |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava     |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 60 - 220 m/min                  |
| Laji                            | HBT130                          |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |