

**TNMG 160408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251565 HBT130 |
| GTIN | 4062406256678 |
| Tuoteluokka | 22D |

Kuvaus

TNMG 160408 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160408 |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Pinnoitus | TiCN |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| Pääkäyttöalue | M |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Laji | HBT130 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 5 mm |
| Syöttö f | 0,12 - 0,45 mm/kierr, |
| Lastuava aine | KM |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 50 - 200 m/min |
| lastunmurtaja | MM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |