

**VNMG 160404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	MF
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	MM
Laji	HBT130
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Pinnoitus	TiCN
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä