

**WNMG 080404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

WNMG 080404 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	MF
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	MF
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN

Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HBT130
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä