

**WNMG 060404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Tuoteluokka	22D

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060404
Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 220 m/min
Laji	HBT130
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
lastunmurtaja	MF
Pääkäyttöalue	MF
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä