

**VNMG 160404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
lastunmurtaja	PM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	TiCN

Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Laji	HBT020
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä