

**VNMG 160408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VNMG 160408 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBT130
Pääkäyttöalue	MF

lastunmurtaja	MM
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä