


**WNMG 060404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251938 HBT020 |
| GTIN | 4062406256760 |
| Tuoteluokka | 22D |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Laji | HBT020 |
| Lastuava aine | KM |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060404 |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 2 mm |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 120 - 330 m/min |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| lastunmurtaja | PF |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Pinnoitus | TiCN |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |