


**WNMG 080404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

WNMG 080404 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PF
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Pinnoitus	TiCN
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 330 m/min
Laji	HBT020
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä