

**VNMG 160404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Laji	HBT020
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
lastunmurtaja	PF
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä