


**WNMG 060408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

WNMG 060408 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 200 m/min
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Pinnoitus	TiCN
Syöttö $f$	0,12 - 0,45 mm/kierr,

ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
lastunmurtaja	MM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	MF
Laji	HBT130
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä