


**WNMG 060404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Laji	HBT020
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PM
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM

Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä