


**WNMG 060404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	MF
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Laji	HBT130
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä