


**WNMG 080404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

WNMG 080404 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HBT130
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min

Pääkäyttöalue	MF
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
lastunmurtaja	MM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä