


**WNMG 060408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

WNMG 060408 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 280 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,8 - 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuava aine	KM
Laji	HBT020
Syöttö $f$	0,1 - 0,45 mm/kierr,

Pinnoitus	TiCN
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 280 m/min
lastunmurtaja	PM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä