


**WNMG 080408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

WNMG 080408 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	TiCN
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Nirkon säde	0,8 mm

Pääkäyttöalue	MF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Laji	HBT130
lastunmurtaja	MM
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä