

**WNMG 080408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MR
Lastuamissyvyys a_p	2 - 6 mm
Pääkäyttöalue	MF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
Lastuava aine	KM
Laji	HBT130
Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Syöttö f	0,15 - 0,55 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä