


**CCMT 060204, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBT020
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
lastunmurtaja	PF
ISO-koodi-kääntöterä	CC.T 060202

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä