


**WNMG 080408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Tuoteluokka	22D

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PR
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
Laji	HBT020
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	1,8 - 6 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys

Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä