


**CCMT 09T304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 09T304 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	PF
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
Laji	HBT020
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä