

**CCMT 060204, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MF
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CC.T 060202
Pääkäyttöalue	MF
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HBT130
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä