

**CCMT 09T304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 09T304 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HBT130
Pinnoitus	TiCN
Pääkäyttöalue	MF
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
lastunmurtaja	MF
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä