


**CCMT 120404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 120404 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PF
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404

Laji	HBT020
Pinnoitus	TiCN
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä