


**CCMT 060204, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260210 HBT020
GTIN	4062406256975
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Laji	HBT020
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	PM

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä