

**CCMT 120404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CCMT 120404 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 220 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBT130
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 220 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	MF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 1 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
Pääkäyttöalue	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä