


**CCMT 060204, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HBT130
Pääkäyttöalue	MF
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 3 mm
lastunmurtaja	MM

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä