

**CCMT 09T304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 09T304 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PM
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Laji	HBT020
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä