


**CCMT 09T308, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 09T308 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 3 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308

Laji	HBT130
lastunmurtaja	MM
Pääkäyttöalue	MF
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä