

**CCMT 09T304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260211 HBT130 |
| GTIN         | 4062406256982 |
| Tuoteluokka  | 22D           |

**Kuvaus**

CCMT 09T304 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Pinnoitus                       | TiCN                 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                    |
| Laji                            | HBT130               |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava    |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Nirkon säde                     | 0,4 mm               |
| Lastuava aine                   | KM                   |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,3 - 3 mm                      |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,35 mm/kierr,           |
| lastunmurtaja                   | MM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CCMT 09T304                     |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 50 - 200 m/min                  |
| Pääkäyttöalue                   | MF                              |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |