

**CCMT 09T308, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 09T308 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Laji	HBT020
Nirkon säde	0,8 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä