


**CCMT 120404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CCMT 120404 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	MM
Syöttö $f$	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
Pääkäyttöalue	MF
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Laji	HBT130

Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 3 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 200 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä