

**CCMT 120408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 120408 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	PM
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Pinnoitus	TiCN
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HBT020
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä